



1096208900

Pezzo c.le con manopola x commutatore a 3 vie, con posizione 0, R.x Bianco pol.

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando A rotazione

Materiali

Colore Bianco polare
Codice RAL 9010
finitura superficiale Lucido
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 58 mm
Larghezza 58 mm
Profondità 26 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44
Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Testo

Stampa Simbolo "interruttore a 3 stadi"
Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Adatto per

R.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si
Conformità ROHS Si