



1096208900

**Afdek. + draaiknop 3-st.sch. met 0-stand, berker R.1/R.3/R.8, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Bedieningselement | Draaiknop |
|-------------------|-----------|

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Polarwit    |
| RAL-code                | 9010        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 58 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Diepte  | 26 mm |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

**Samenstelling**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44                              |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse              | IP44 in combinatie met afdichtset |

**Teksten**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Opdruk       | Symbool "3-standen schakelaar" |
| Montagewijze | Voor schroefbevestiging        |

**Identificatie**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Samenstelling | Centraalplaat |
|---------------|---------------|

**Geschikt voor**

|     |  |
|-----|--|
| R.x |  |
|-----|--|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |