



EE171

Int. Crepusc. Sett.- Sonda Sporg.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 5-2000 Lux - 3 Mod.

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V

Impostazioni

Ritardo di accensione 15 s

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 50 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -20 - 60 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.5 - 4 mm²

Sezione conduttore rigido 0.5 - 4 mm²

Numero di moduli

Numero di moduli 3

Testo

Tipo di montaggio Per installazione su guida DIN
Sensore di estensione per montaggio su muro e a soffitto

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Serie

Altezza 85 mm

Larghezza 53 mm

Profondità 65 mm