



EE171

Int. Crepusc. Sett.- Sonda Sporg.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A - 5-2000 Lux - 3 Mod.

**Caratteristiche tecniche**

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
--------------------------------	-------------

**Impostazioni**

Ritardo di accensione	15 s
-----------------------	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-20 - 60 °C
------------------------------------	-------------

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
-------------------------------	-------------------------

Sezione conduttore rigido	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
---------------------------	-------------------------

**Numero di moduli**

Numero di moduli	3
------------------	---

**Testo**

Tipo di montaggio	Per installazione su guida DIN
-------------------	--------------------------------

Sensore di estensione per montaggio su muro e a soffitto

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

**Serie**

Altezza	85 mm
---------	-------

Larghezza	53 mm
-----------	-------

Profondità	65 mm
------------	-------