




16652089

**Kryt dělený 3-násobný, R.1/R.3, bílá lesk**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Řídicí/ovládací prvek | Trojnásobná klapka |
|-----------------------|--------------------|

**Materiál**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Barva            | Polární bílá |
| Kód RAL          | 9010         |
| Povrchová úprava | Lesklý       |
| Materiál         | Termoplast   |
| Povrch           | Neošetřený   |

**Rozměry**

|         |          |
|---------|----------|
| Výška   | 57,80 mm |
| Šířka   | 57,80 mm |
| Hloubka | 20 mm    |

**Konektivita**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Druh montáže | Upevnění svorkou |
|--------------|------------------|

**Vybavení**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Monitorovací okno / světelný výstup | Ne |
|-------------------------------------|----|

**Příslušenství**

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

**Bezpečnost**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stupeň krytí IP        | IP20 |
| Mechanická odolnost IK | IK05 |

**Texty**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Potisk         | Bez potisku      |
| Způsob montáže | Upevnění sponami |

**Vhodné pro**

|     |  |
|-----|--|
| R.x |  |
|-----|--|

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |