



TXB692F



Spínací modul vestavný 6A, 2-násobný, se dvěma binárními vstupy, KNX, easy

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Materiál

Barva	Světle šedá
-------	-------------

Vybavení

Se spínačem pro ruční přepínání	Ano
---------------------------------	-----

Elektrický proud

Jmenovitý proud	6 A
Max. spínací proud	6 A

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
------------------------------	-----------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	0.75 - 2.5 mm ²
Průřez plného vodiče	0.75 - 2.5 mm ²

Kapacita

Počet modulů	0
--------------	---

Texty

Funkce	S bezpečnostními funkcemi např. pro vítr, déšť, alarm Funkce binárního vstupu: Spínání, stmívání, žaluzie, kódér, scény, priorita, časový provoz, podřízená deska S funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----