



TXB692F



**Spínací modul vestavný 6A, 2-násobný, se dvěma binárními vstupy, KNX, easy**

**Technické vlastnosti**

**Nastavení**

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

**Konektivita**

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

**Instalace, montáž**

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

**Materiál**

Barva	Světle šedá
-------	-------------

**Vybavení**

Se spínačem pro ruční přepínání	Ano
---------------------------------	-----

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	6 A
Max. spínací proud	6 A

**Napětí**

Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
------------------------------	-----------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

**Připojení**

Průřez flexibilního vodiče	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Průřez plného vodiče	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Kapacita**

Počet modulů	0
--------------	---

**Texty**

Funkce	S bezpečnostními funkcemi např. pro vítr, déšť, alarm Funkce binárního vstupu: Spínání, stmívání, žaluzie, kódér, scény, priorita, časový provoz, podřízená deska S funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----