




41081404

## Technické vlastnosti

### Napětí

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

### Materiál

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Barva            | Hliník                 |
| Kód RAL          | 9006                   |
| Povrchová úprava | Matná                  |
| Materiál         | Termoplast             |
| Povrch           | Neošetřený<br>Lakované |

### Rozměry

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Výška             | 71 mm |
| Šířka             | 71 mm |
| Počet jednotek    | 1     |
| Vestavěná hloubka | 32 mm |

### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

### Konektivita

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Typ připojení | Šroubová svorka                        |
| Druh montáže  | Upevnění šrouby<br>Upevnění příchytkou |

### Vybavení

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | SCHUKO |
| Otočná středová vložka                  | Ne     |
| Se zavěšeným víkem                      | Ne     |
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem    | Ne     |
| Se signálním světlem                    | Ne     |
| Zámek                                   | Ne     |

### Příslušenství

|               |     |
|---------------|-----|
| Popisové pole | Ano |
|---------------|-----|

### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

### Ovládací prvky a indikátory

|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ osvětlení pro instalační zařízení | Integrovaná kontrolní světlo provozu<br>Integrovaná kontrolka chyby |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

### Bezpečnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ne   |
| Mechanická odolnost IK            | IK05 |
| Stupeň krytí IP                   | IP20 |

### Funkce

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| S orientačním osvětlením | Ne  |
| S funkčním osvětlením    | Ano |

### Texty

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Potisk    | S potiskem                                  |
| Kryt      | Centrální krycí deska                       |
| Osvětlení | S kontrolkou LED pro indikaci provozu/chyby |

**Texty**

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Ochrana       | Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku |
| Typ připojení | Se šroubovými svorkami                        |