



SVN311

**Botão de pressão impulso 1NA**

**Características técnicas**

**Equipamento**

Número de contactos INV	0
Número de contactos NF	0
Número de contactos NA	1
Com lâmpada de sinalização	Não

**Corrente elétrica**

Corrente de contacto momentânea	16 A
Corrente nominal	16 A

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Dimensões**

Altura	83 mm
Largura	17,50 mm
Profundidade	66 mm

**Tensão**

Tensão nominal de isolamento Ui	250 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim

**Imagens e esquemas**

