



SVN311

Taster 16A, 1NO 230 V AC, 1M

Tehničke karakteristike

Oprema

Broj INV kontakata	0
Broj NC kontakata	0
Broj NO kontakata	1
Sa signalnom lampom	Ne

Električna struja

Trenutačna kontaktna struja	16 A
Nazivna struja	16 A

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	17,50 mm
Dubina	66 mm

Napon

Nazivni izolacijski napon U_i	250 V
Nazivni radni napon U_e	230 - 230 V

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

