



12017014

Накладка для анетенної розетки 2/3 отвори, нержавіюча сталь, К.5

Технічні характеристики

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	коаксіальний
Число з'єднань	2 3

Матеріали

Colour	Нержавіюча сталь
Код RAL	9022
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Нержавіюча сталь

Розміри

Висота	55,50 mm
Ширина	70,50 mm
Глибина	7 mm

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

Тексти

Маркування	Без поля маркування
------------	---------------------

Сумісний із

К.х

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так