



SVN312

Przełącznik przyciskowy 1NO Ith=16A 230VAC

Właściwości techniczne

Sprzęt

Liczba styków INV	0
Liczba styków NC	0
Liczba styków NO	1
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy	16 A
Prąd znamionowy	16 A

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Wymiary

Wysokość	83 mm
Szerokość	17,50 mm
Głębokość	66 mm

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	250 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 230 V

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

