



SVN312

Botão de pressão c/encrav. 1NA

Características técnicas

Equipamento

| | |
|----------------------------|-----|
| Número de contactos INV | 0 |
| Número de contactos NF | 0 |
| Número de contactos NA | 1 |
| Com lâmpada de sinalização | Não |

Intensidade de corrente

| | |
|---------------------------------|------|
| Corrente de contacto momentânea | 16 A |
| Corrente nominal | 16 A |

Capacidade

| | |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

Dimensões

| | |
|--------------|----------|
| Altura | 83 mm |
| Largura | 17,50 mm |
| Profundidade | 66 mm |

Tensão

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de isolamento Ui | 250 V |
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 230 - 230 V |

Sustentabilidade

| | |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |

Imagens e esquemas

