



HXA013H

Bob. mín. tensão 110V AC x160/P630

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada	1,40 VA
Perda de potência na entrada IN	1,40 W

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP4X
------------------------------------	------

Tensão

Tensão de comando AC	110 - 120 V
Tensão de comando DC	0 - 0 V
Tipo de alimentação de tensão	CA
Tensão nominal de funcionamento Ue	110 - 120 V

Funções

Atrasado	Não
----------	-----

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------