



HXA013H

Bobina di minima tensione 100-120V AC per h3 e h3+ x/P160, x/P250, P630

Caratteristiche tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto 1,40 VA

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP4X

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC 110 - 120 V

Tensione di comando DC 0 - 0 V

Funzioni

Ritardato No

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì