



ATA125019016

**Moulure ATA 12x50 1 cloison blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Hauteur                    | 13 mm                     |
| Largeur                    | 52 mm                     |
| Longueur                   | 2000 mm                   |
| Section intérieure / utile | 550 - 550 mm <sup>2</sup> |

**Capacité**

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 3 |
|-----------------------------------------------------------------|---|

**Matières**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Matière    | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité              |
| Code RAL   | 9016                    |
| Couleur    | Blanc signalisation     |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP40 |

**Normes**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Convenit pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | No |
|----------------------------------------------------------|----|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 65 °C |
|------------------------|------------|

**Connectivité**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Sans éclisses |
|-----------------------------------|---------------|

**Equipement**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons            | 1     |
| Nombre de compartiments       | 2 - 2 |
| Nombre de cloisons clipsables | 0     |
| Éclisses incluses             | Oui   |
| Avec film de protection       | No    |

**Installation, montage**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Perforation de socle | No |
|----------------------|----|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

**Illustrations | dessins**

