



ATA125019016

**LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 12x50 mm, verkeerswit**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Hoogte          | 13 mm                     |
| Breedte         | 52 mm                     |
| Lengte          | 2000 mm                   |
| Binnendoorsnede | 550 - 550 mm <sup>2</sup> |

**Capaciteit**

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 3 |
|------------------------------------------------------------|---|

**Materiaal**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld             |
| RAL-code                | 9016                    |
| Kleur                   | Verkeerswit             |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP40 |

**Normen**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 65 °C |
|---------------------|------------|

**Aansluitmogelijkheden**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Kanaalverbinding | Zonder koppeling |
|------------------|------------------|

**Samenstelling**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 1     |
| Aantal compartimenten   | 2 - 2 |
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Inclusief kabelklem     | Ja    |
| Met beschermfolie       | Nee   |

**Installatie, montage**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bodemperforatie | Nee |
|-----------------|-----|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

