



HXC011H

**Bobina Di Minima Tensione Per H250-H630 24 V Dc**

**Caratteristiche tecniche**

**Potenza**

Assorbimento potenza di spunto 0,56 VA

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP4X

**Condizioni di impiego**

Tensione di comando AC 0 - 0 V

Tensione di comando DC 24 - 24 V

**Funzioni**

Ritardato No

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si