



UM92Y

### Barra flessibile isolata in rame sezione 40x6 L2000

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 800 A |
|-------------------|-------|

##### Serie

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Larghezza/spessore sbarra   | 6 - 6 mm |
| Altezza sbarra              | 40 mm    |
| Lunghezza del sistema barre | 2000 mm  |

##### Equipaggiamento

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Numero di sezioni in larghezza | 8 |
|--------------------------------|---|

##### Materiali

|           |      |
|-----------|------|
| Materiale | Rame |
|-----------|------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |