



UM92Y

Barra de cobre flex. 800A 40x6 I.2000

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	800 A
------------------	-------

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora	6 - 6 mm
Altura do barramento	40 mm
Comprimento do barramento	2000 mm

Equipamento

Número de secções	8
-------------------	---

Materiais

Material	Cobre
----------	-------

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim