




457309



Double haut-parleurs, blanc, mat, plastique

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de connection / prise	Prise haut-parleur
Section du conducteur	10 - 10 mm ²
Nombre de points de connexions	2

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Mat
Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	45 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	32 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe borne à vis
-----------------	------------------------------------

Equipement

Blindé	No
Avec couvercle anti-poussière	No

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Textes

Sortie	Avec sortie droite
--------	--------------------

Tension

Tension nominale	60 V
------------------	------

Textes

Marquage	Sans porte-étiquette
Platine de support / bague de support	Avec support

Adapté à

SerR.Classic / Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x / Berker Serie 1930 / Verre
--