




457309



## Utičnica za zvučnike stereo, jezgro, polarna bijela mat

### Tehničke karakteristike

#### Veza

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Vrsta priključka/utikača | Utičnica za zvučnik     |
| Presjek vodiča           | 10 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Broj priključaka         | 2                       |

#### Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Polarna bijela    |
| RAL kod         | 9010              |
| Obrada površine | Mat               |
| Materijal       | Metal<br>Plastika |
| Obrada          | Neobrađeno        |

#### Dimenzije

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Visina                            | 71 mm |
| Širina                            | 71 mm |
| Dubina                            | 45 mm |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 32 mm |

#### Povezivost

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Vrsta montaže | Montaža kralama<br>Vijčani spoj |
|---------------|---------------------------------|

#### Oprema

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Zaštićeno               | Ne |
| Sa poklopcem za prašinu | Ne |

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

#### Tekst

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Izlaz | Sa ravnim izlazom |
|-------|-------------------|

#### Napon

|               |      |
|---------------|------|
| Nazivni napon | 60 V |
|---------------|------|

#### Tekst

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Označavanje              | Bez polja za označavanje |
| Nosač ploča/nosiviprsten | Sa potpornom pločom      |

#### Pogodno za

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serija 1930/ Serija Glas / Serija R.classic

#### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|