



457309



## Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm<sup>2</sup>, Vit, insats med klor

### Tekniska egenskaper

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Högtalaruttag
Ledararea	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Antal anslutningar	2

#### Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

#### Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	45 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	32 mm

#### Anslutning

Typ av montering	Klor Skruvanslutning
------------------	-------------------------

#### Utrustning

Avskärmad	Nej
Med dammskydd	Nej

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

#### Spänning

Märkspänning	60 V
--------------	------

#### Text

Uttagsmoduler	Med rakt uttag
Märkning	Utan märkfält
Montageplatta/montagering	Med stödplatta

#### Lämplig för

Q.x / S.x/B.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic