




457305

Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat

Technische karakteristieken

Aansluiting

Type connector/stekker	Luidspreker-aansluiting
Leidingdoorsnede	10 - 10 mm ²
Aantal aansluitingen	2

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-kleur	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	45 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

Uitrusting

Afgeschermd	Nee
Met stofbescherming	Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Spanning

Nominale spanning	60 V
-------------------	------

Teksten

Uitgang	Met rechte uitgang
Etikettering	Zonder tekstveld
Draagplaat/draagring	Met draagplaat

Geschikt voor

Serie berker 1930/Glas / Serie berker K.x / Serie berker Q.x / Serie berker R.classic / Serie berker R.x / Serie berker S.x

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----