




457305

Utičnica za zvučnike stereo, jezgro, antracit mat

Tehničke karakteristike

Veza

Vrsta priključka/utikača	Utičnica za zvučnik
Presjek vodiča	10 - 10 mm ²
Broj priključaka	2

Materijali

Boja	Antracit
RAL kod	7021
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	45 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	32 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža kralama
---------------	-----------------

Oprema

Zaštićeno	Ne
Sa poklopcem za prašinu	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Izlaz	Sa ravnim izlazom
-------	-------------------

Napon

Nazivni napon	60 V
---------------	------

Tekst

Označavanje	Bez polja za označavanje
Nosač ploča/nosiviprsten	Sa potpornom pločom

Pogodno za

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serija 1930/ Serija Glas / Serija R.classic

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----