



457305

Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat

Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Reproduktorový konektor
Průřez vodiče	10 - 10 mm ²
Počet přípojek	2

Materiál

Barva	Antracit
Kód RAL	7021
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	45 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	32 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění příchytkou
--------------	---------------------

Vybavení

Stíněný	Ne
S protiprachovými krytkami	Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK05

Napětí

Jmenovité napětí	60 V
------------------	------

Texty

Výstup	S přímým vývodem
Popis	Bez pole pro popis
Nosná deska/nosný rám	S nosnou deskou

Vhodné pro

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----