



1001200400

Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ R.CLASSIC INOX/ΜΑΥΡΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Εναλλαγή

Υλικά

Χρώμα Ανοξείδωτο ατσάλι

Κωδικός RAL 9022

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό Ματ

Υλικό Ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 81,40 mm

Πλάτος 81,40 mm

Βάθος 29 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφιγκτήρα
Σύνδεση με βίδες

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Κατάλληλο για

Serie R.classic

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι