



457205

**Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Type connector/steker	Luidspreker-aansluiting
Leidingdoorsnede	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Aantal aansluitingen	1

**Materiaal**

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	45 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

**Samenstelling**

Afgeschermd	Nee
Met stofbescherming	Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

**Spanning**

Nominale spanning	60 V
-------------------	------

**Teksten**

Uitgang	Met rechte uitgang
Tekst	Zonder tekstveld
Draagplaat/draagring	Met draagplaat

**Geschikt voor**

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie berker R.classic