



457205

## Β.ΠΡΙΖΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Υποδοχή ηχείων
Διατομή αγωγού	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Αριθμός συνδέσεων	1

#### Υλικά

Χρώμα	Ανθρακι
Κωδικός RAL	7021
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	45 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	32 mm

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Τοποθέτηση με νύχια
-----------------	---------------------

#### Εξοπλισμός

Θωρακισμένο	Όχι
Με κάλυμμα σκόνης	Όχι

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

#### Κείμενο

Έξοδος	Με ίσια έξοδο
--------	---------------

#### Τάση

Ονομαστική τάση	60 V
-----------------	------

#### Κείμενο

Επιγραφή	Χωρίς πεδίο επιγραφής
Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξης	Με πλάτη στήριξης

#### Κατάλληλο για

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serie R.classic / Σειρές 1930 / Serie Glas