



457205

**Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm<sup>2</sup>, Antracit, insats med klor**

**Tekniska egenskaper**

**Anslutning**

Anslutning/anslutningstyp	Högtalaruttag
Ledararea	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Antal anslutningar	1

**Material**

Färg	Antracit
RAL-kod	7021
Ytbehandling	Matt
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

**Dimensioner**

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	45 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	32 mm

**Anslutning**

Typ av montering	Klor
------------------	------

**Utrustning**

Avskärmad	Nej
Med dammskydd	Nej

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtåligghet IK	IK05

**Spänning**

Märkspänning	60 V
--------------	------

**Text**

Uttagsmoduler	Med rakt uttag
Märkning	Utan märkfält
Montageplatta/montagering	Med stödplatta

**Lämplig för**

Q.x / S.x/B.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic