



16211909



Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	54,90 mm
Largeur	55,70 mm
Profondeur	22 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour bouton-poussoir Pour inverseur

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui