



16211909

**Bilanciere con lente Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

**Materiali**

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Altezza	54,90 mm
Larghezza	55,70 mm
Profondità	22 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Si
--------------------------------------	----

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

**Adatto per**

BERKER S.x/B.x

**Sostenibilità**

Senza alogenri	Si
Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si