



FR13S2

Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1700x800x275 mm + 200 mm sokkel

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 1900 mm |
| Breedte       | 800 mm  |
| Diepte        | 275 mm  |
| Dikte zijwand | 1,50 mm |

##### Veiligheid

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55                                      |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Type slot                                  | Zonder slot                               |
| Slagvastheid IK                            | IK10                                      |

##### Samenstelling

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 3 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 6 |

##### Installatie, montage

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Gemonteerd op               | Vloermontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee          |

##### Materiaal

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kleur                   | Lichtgrijs    |
| RAL-code                | 7035          |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Materiaal               | Staal         |

##### Samenstelling

|                      |    |
|----------------------|----|
| Aantal verdelerrijen | 11 |
|----------------------|----|

##### Materiaal

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

##### Deksel, deur

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren          | 1   |
| Aantal sloten              | 1   |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

##### Stroom / temperatuur

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 800 A |
|-----------------|-------|

##### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 690 - 690 V |
|-------------------|-------------|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|