



FR13S1

Armoire, univers, IP55, classe de protection 2, 1700x800x275mm + 100 mm socle

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	1800 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	275 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1.50 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Équipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6

##### Installation, montage

Montage	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

##### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

##### Équipement

Nombre rangées	11
----------------	----

##### Matière

Finition	Mat
----------	-----

##### Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

##### Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----