



HXC002H

Bobina a lancio di corrente 48V DC per interruttore scatolato h3 h1000

Caratteristiche tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto	1,44 VA
--------------------------------	---------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC	0 - 0 V
------------------------	---------

Tensione di comando DC	48 - 48 V
------------------------	-----------

Tensione nominale d'impiego CA	0 - 0 V
--------------------------------	---------

Tensione nominale in DC	48 - 48 V
-------------------------	-----------

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----