



REK241X



IK03

IP30



Poste intérieur audio combiné pose en saillie blanc polaire brillant ELCOM.FON

Caractéristiques techniques

Matière

| | |
|----------|------------------------------|
| Couleur | Blanc polaire |
| Code RAL | 9010 |
| Finition | Brillant |
| Matière | Plastique Thermoplastique |

Dimensions

| | |
|------------|---------------|
| Hauteur | 74.30 mm |
| Largeur | 93 mm |
| Profondeur | 16 mm |
| Dimensions | 74.30 x 93 mm |

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service | 5 - 45 °C |
| Température de stockage/transport | -20 - 60 °C |

Tension

| | |
|----------------------------|-----------|
| Tension de service par bus | 24 - 24 V |
|----------------------------|-----------|

Courant électrique

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Courant absorbé en fonctionnement | 180 mA |
|-----------------------------------|--------|

Ecran

| | |
|--------------------|-----|
| Avec écran tactile | Non |
|--------------------|-----|

Textes

| | |
|-----------------|--|
| Mode de montage | Fixation vissée sur platine support Montage en saillie ou dans une boîte à encastrer Pour montage vertical |
| Raccordement | Pour poussoirs d'appel d'étages Pour l'alimentation auxiliaire en option Bornier de raccordement avec Bornes à vis |

Fonctions

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Type d'interphone | Audio |
| Régulation de l'intensité lumineuse | Oui |

Raccordement

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Section du conducteur | 0 - 0 mm ² |
|-----------------------|-----------------------|

Compatibilité

| | |
|---|--------|
| Technique d'installation pour la communication de porte | 2 fils |
|---|--------|

Installation, montage

| | |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

Accessoires

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Appareil supplémentaire additionnel | Non |
|-------------------------------------|-----|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|