



REK241X



Unidade interior ELCOM.FON audio br

Características técnicas

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Plástico Termoplástico

Dimensões

Altura	74,30 mm
Largura	93 mm
Profundidade	16 mm
Dimensões	74.30 x 93 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	5 - 45 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-20 - 60 °C

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	24 - 24 V
--------------------------------	-----------

Intensidade de corrente

Consumo de corrente de funcionamento	180 mA
--------------------------------------	--------

Ecrã

Com ecrã sensível ao toque	Não
----------------------------	-----

Textos

Modo de instalação	Fixação com parafuso através da placa de suporte Instalação montada em superfície plana ou em caixa de parede Para montagem vertical
Ligaçao	Para botão de pressão de chamada no piso Para fonte de alimentação adicional opcional Bloco de terminais de ligação com terminais de parafuso

Funções

Tipo de comunicação da porta	Audio
Controlo do volume	Sim

Ligações

Secção transversal de condutores	0 - 0 mm ²
----------------------------------	-----------------------

Compatibilidade

Técnica de instalação para comunicação de portas	2 fios
--	--------

Instalação / montagem

Montagem	Saliente
----------	----------

Acessórios

Dispositivo adicional conetável	Não
---------------------------------	-----