



30773505

**Invertitore a parete Berker W.1 grigio/grigio chiaro opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione

10 A

**Installazione, montaggio**

Montaggio su

Montaggio a parete

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale

250 V

**Materiali**

Colore

Grigio

Codice RAL

7011

finitura superficiale

Opaco

Materiale

Materiale termoplastico

Trattamento

Non trattato

**Identificazione**

Disposizione di montaggio

Elemento base con alloggiamento completo

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione

Fissaggio a vite

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti

1

**Serie**

Serie

76 x 76 mm

Profondità di installazione

0 mm

Profondità delle scatole da incasso

0 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP55

Resistenza agli urti IK

IK05

**Architettura**

Elemento di controllo/comando

Levetta singola

**Corrente**

Corrente nominale

10 A

**Testo**

Tipo di montaggio

Per fissaggio a vite

Tipo di connessione

Con morsetto a molla

Illuminazione

Senza illuminazione (non può essere illuminato)

Tipo di commutazione

Intermedio