



30773505

Prekidač, križni, NŽ, W.1, siva/svijetlosiva mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Siva

RAL kod 7011

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element s kompletnim kućištem

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 76 x 76 mm

Ugrađena dubina 0 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Otpornost na udarce IK IK05

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)

Promjena načina rada Križni