



ESC126

**Magneetschakelaar 25 A, 1 verbreek, 230 V AC 50Hz**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Soort contact	1 verbreek
---------------	------------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	25 A
-----------------	------

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Spanning**

Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	4000 V
Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	250 V
Nominale spanning U <sub>e</sub>	230 - 230 V
Stuurspanning AC	230 - 230 V
Stuurspanning DC	0 - 0 V

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

**Gebruik**

Gebruikerscategorie	AC-7a/AC-7b
---------------------	-------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

**Levensduur**

Maximale aantal mechanische schakelingen	100000
Elektrische levensduur in aantal cycli	30000

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder I <sub>N</sub>	1,50 W
Verbruik bij inkomen	10,70 VA

**Afmetingen**

Hoogte	83 mm
Breedte	17,85 mm
Diepte	60 mm

**Aansluiting**

Aantal contacten	1
------------------	---

**Samenstelling**

Aantal maakcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	1
Met schakelaar voor handbediening	Nee

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 10 mm <sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Aandraaimoment	1,20 - 1,20 NM
----------------	----------------

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----