



ESC125

**Kontakter, 25A, 1k.o, 230V**

**Tehničke karakteristike**

**Veza**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Vrsta kontakata | 1NO |
|-----------------|-----|

**Električna struja**

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 25 A |
|----------------|------|

**Kapacitet**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 1 |
|-------------|---|

**Frekvencija**

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 50 Hz |
|-------------|------------|

**Napon**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp | 4000 V      |
| Nazivni izolacijski napon Ui          | 250 V       |
| Nazivni radni napon Ue                | 230 - 230 V |
| Upravljački napon AC                  | 230 - 230 V |
| Upravljački napon DC                  | 0 - 0 V     |

**Uvjeti korištenja**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 50 °C |
|-------------------|-------------|

**Aplikacija**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Kategorija upotrebe | AC-7a/AC-7b |
|---------------------|-------------|

**Uvjeti korištenja**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura skladištenja/transporta | -40 - 80 °C |
|-------------------------------------|-------------|

**Izdržljivost**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Broj mehaničkih operacija               | 100000 |
| Električna izdržljivost u broju ciklusa | 30000  |

**Snaga**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Ukupni gubitak snage pri IN | 2,50 W   |
| Potezna snaga               | 10,70 VA |

**Dimenzije**

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 83 mm    |
| Širina | 17,85 mm |
| Dubina | 60 mm    |

**Veza**

|                |   |
|----------------|---|
| Broj kontakata | 1 |
|----------------|---|

**Oprema**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Broj NO kontakata            | 1  |
| Broj NC kontakata            | 0  |
| Sa mogućnošću ručnog isklopa | Ne |

**Veza**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Presjek fleksibilnog vodiča | 1 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Presjek krutog provodnika   | 1 - 10 mm <sup>2</sup> |

**Instalacija, montaža**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Nazivni zatezni moment | 1,20 - 1,20 Nm |
|------------------------|----------------|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|