



FP33TN2

Armoire,univers, IP44, classe de protection I, 500x800x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	205 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe I
Résistance aux chocs IK	IK09

Equipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Equipement

Nombre rangées	3
----------------	---

Cache, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----