



HW1E308DE

### Interruttore automatico aperto hw+ HW1 66kA 800A 3P estraibile sentinel Energy

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	800 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	66 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	55 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	55 kA

##### Durata

Numero di manovre	25000
-------------------	-------

##### Equipaggiamento

Numero di contatti ausiliari, invertitori	3
---	---

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

##### Resistenza meccanica

Resistenza interna	50 $\mu\Omega$
--------------------	----------------

##### Architettura

Numero di poli	3
Tipo di costruzione del dispositivo	Estrazione
Numero di poli	3P3D

##### Unità di sgancio

Tempo di risposta alla chiusura	45 ms
---------------------------------	-------

##### Potenza

Potenza dissipata totale	64,60 W
--------------------------	---------

##### Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si