



HW1E308DE

Air Circuit Breaker HW1 66 kA 800 A 3P Drawout for sentinel Energy TU

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|---|-------|
| Nominale stroom | 800 A |
| Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2) | 66 kA |
| Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2 | 55 kA |
| Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2 | 55 kA |

Levensduur

| | |
|--|-------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 25000 |
|--|-------|

Samenstelling

| | |
|--|---|
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 3 |
|--|---|

Spanning

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Nominale isolatiespanning U_i | 1000 V |
| Nominale stoothoudspanning U_{imp} | 12000 V |
| Type voeding | AC |

Weerstand

| | |
|---------------------|----------------|
| Inwendige weerstand | 50 $\mu\Omega$ |
|---------------------|----------------|

Uitvoering

| | |
|----------------------|------------|
| Aantal polen | 3 |
| Uitvoering component | Uitrijbaar |
| Pooltype | 3P3D |

Afschakeling

| | |
|-------------------------|-------|
| Responstijd bij sluiten | 45 ms |
|-------------------------|-------|

Vermogen

| | |
|----------------------------------|---------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 64,60 W |
|----------------------------------|---------|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |