



HA760040

Goulotte de câblage HA7 60x40 gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Hauteur             | 60 mm   |
| Largeur             | 40 mm   |
| Longueur            | 2000 mm |
| Largeur de la fente | 6 mm    |
| Largeur de la fente | 6,50 mm |

Equipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Livré avec le couvercle | Oui |
|-------------------------|-----|

Matières

|         |        |
|---------|--------|
| Matière | PC-ABS |
|---------|--------|

Fonctions

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Autoextinguible | Oui |
|-----------------|-----|

Normes

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0 |
|------------------------------------|----|

Sécurité

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Classe de résistance au feu | M1 |
|-----------------------------|----|

Matières

|          |            |
|----------|------------|
| Couleur  | Gris clair |
| Code RAL | 7035       |

Architecture

|          |    |
|----------|----|
| Flexible | No |
|----------|----|

Configuration

|                |            |
|----------------|------------|
| Paroi latérale | Avec fente |
|----------------|------------|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |