



HA760040

tehalit.HA7 Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 60x40mm, jasnoszary

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	60 mm
Szerokość	40 mm
Długość	2000 mm
Szerokość szczeliny	6 mm
Szerokość gniazda/slotu	6,50 mm

Sprzęt

Pokrywa w zakresie dostawy	Tak
----------------------------	-----

Materiały

Materiał	PC/ABS
----------	--------

Funkcje

Jest samogasnący	Tak
------------------	-----

Normy

Klasa palności według UL94	V0
----------------------------	----

Bezpieczeństwo

Klasa odporności ogniowej	M1
---------------------------	----

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035

Architektura

Elastyczny	Nie
------------	-----

Konfiguracja

Ścianka boczna	Rowkowana
----------------	-----------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak