



SR600

Transformador de intensidade 600/5A

Características técnicas

Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

Potência

Potência	15 VA
Potência total dissipada em IN	0 W

Dimensões

Diâmetro da abertura	10 mm
Altura	70 mm
Largura	77 mm
Profundidade	75 mm
Altura da abertura	40 mm
Largura da abertura	35 mm

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 4 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	2.5 - 6 mm ²

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Corrente elétrica

Intensidade máx. no primário	720 A
Intensidade máx. de secundário	5 A

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim