



168601

LED sijalica za prekidač/taster, kontrola rasvjete, 230V/0.40mA, crna

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	0 A
----------------	-----

Dimenzije

Visina	12,20 mm
--------	----------

Širina	23,40 mm
--------	----------

Dubina	19,60 mm
--------	----------

Snaga

Trenutna potrošnja	0,40 mA
--------------------	---------

Materijali

Boja	Crna
------	------

Rasvjeta

Vrsta lampe	LED
-------------	-----

Tekst

Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete
----------	-----------------------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----