



80161776



IP20



## Tlačítko 1-násobné, KNX - K.1, antracit

### Technické vlastnosti

#### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

#### Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat 20 mA

#### Funkce

S prostorovým termostatem Ano

#### Rozměry

Výška 55,10 mm

Šířka 70,90 mm

Hloubka 14,35 mm

#### Vybavení

Počet ovládacích bodů 2

#### Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

#### Materiál

Barva Antracit

Kód RAL 7021

Materiál Termoplast

Povrchová úprava Lesklý  
Matná

#### Příslušenství

Popisové pole Ano

#### Obrazovka

S displejem Ne

#### Texty

Funkce Funkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí

Ochrana S ochranou proti demontáži

Teplota Integrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu  
Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozšiřující jednotka čidla pohybu

#### Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice Ne