




80161770



IP20



Tlačítko 1-násobné, KNX - K.1, bílá lesk

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž

Zapuštěná montáž

Podmínky použití

Provozní teplota

-5 - 45 °C

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat

20 mA

Funkce

S prostorovým termostatem

Ano

Rozměry

Výška

55,10 mm

Šířka

70,90 mm

Hloubka

14,35 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů

2

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED

Ano

Materiál

Barva

Polární bílá

Kód RAL

9010

Materiál

Termoplast

Povrchová úprava

Lesklý
Matná

Příslušenství

Popisové pole

Ano

Obrazovka

S displejem

Ne

Texty

Funkce

Funkce pro ruční přerušování již spuštěných automatických funkcí

Ochrana

S ochranou proti demontáži

Teplota

Integrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu
Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozšiřující jednotka čidla pohybu